

Hörprüfkabine MINI & MAXI

Einsatz

- Hörprüfungen bei Reihen-, Vorsorge- und Einstellungsuntersuchungen
- Ton- und Sprachaudiometrie (über Kopfhörer) bei HNO-Ärzten, Arbeitsmedizinern, Kliniken und in Gesundheitsämtern

Ausstattung

- Akustiktüre mit Magnetdichtung · Doppelverglastes Akustikfenster · Teppichboden,
- Schallgedämpftes Belüftungssystem · Integrierte Beleuchtung · Universal-Buchsenplatte

“MINI 250”

Abmessungen

Aussen: L x B x H = 740 x 995 x 1960 mm
(mit Regal: L = 815 mm)

Innen: L x B x H = 610 x 865 x 1710 mm

Gewicht

ca. 300 kg

Sonstiges

Außenmontiertes Regal für Audiometer.
Fest eingebauter Sitz (450 mm tief)
Lieferung fertig montiert



“MAXI 350”

Abmessungen

Aussen: L x B x H = 1000 x 1070 x 2250 mm

Innen: L x B x H = 895 x 945 x 2000 mm

Gewicht

ca. 350 kg

Sonstiges

Standardausführung mit Räder, oder
Auf Wunsch auf Gummipuffer.
Lieferung als Kit-Form zur Selbstmontage
mit Montageanleitung



Akustische Daten und Bauspezifikation

Allgemein

Mit der MINI- oder der MAXI-Hörkabine schaffen Sie eine kontrollierte akustische Umgebung für verschiedene Tests. Die "MINI 250" wird als kompakte, mobile Testkabine fertig montiert angeliefert und kann sofort eingesetzt werden. Die "MAXI 350" wird demontiert mit Montageanleitung zur kostengünstigen Selbstmontage angeliefert.

Konstruktion

Die Kabinen bestehen aus speziell gefertigten IAC "Noishield" Elementen. Außen aus glattem, innen aus gelochtem, galvanisiertem Stahlblech. Standard-Farbtone 9001 (Cremeweiß). Sonderfarben auf Anfrage.

Abmessungen und Gewicht

Siehe Vorderseite

Akustiktüre

Die Türe ist mit einer rundum selbst einstellenden magnetischen Druckdichtung versehen.

Akustikfenster

Doppelverglast aus 2 x 6 mm VSG, Größe: B x H = 600 x 750 mm mit AL-Rahmen
Der untere Teil ist geest - damit der Patient nicht auf das Audiometer sehen kann.

Belüftung

Im Deckenpaneel sitzt ein schallgedämpftes Zwangs-Belüftungssystem, komplett mit Ein- und Austrittsschalldämpfer.

Elektrik

Die Kabinen sind mit Innen angebrachten Schalter für die integrierte Beleuchtung (LED) und dem Belüftungssystem sowie einem ca. 3 m langem Kabel für das direkte Anschließen an eine normale Steckdose (230 V) ausgestattet.

Sonstiges

Die Kabinen werden mit einem Teppichboden und einem Universal-Buchsenbrett zum Anschluss aller Audiometer mittels Adapterkabel ausgestattet.

MINI 250: Außenmontiertes Regal für Audiometer - Größe: ca. 450 x 800 mm

Geräuschkinderung

Als Geräuschkinderung ist hier die gemessene Schalldruckpegeldifferenz der zusammengebauten Kabine in einem Hallraum von innerhalb nach außerhalb der Kabine definiert.

<i>Hz</i>	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<i>dB</i>	18	32	38	44	51	52	50

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme
Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

iac Deutschland
D - 41372 Niederkrüchten

